### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## AE 2383.300 Rail pour l'aménagement intérieur

État: 17/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# AE 2383.300 - Rail pour l'aménagement intérieur pour coffrets électriques AE/WM

Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible tout autour des surfaces latérales, du fond et du toit.



### Caractéristiques

Référence	AE 2383.300
Description produit	Pour le montage dans le coffret, sans usinage mécanique. Le montage est possible au niveau des surfaces latérales, de la base et du toit. Dotés de deux rangées de perforations, ces rails fournissent un plan de montage supplémentaire pour par exemple : châssis TS, lampes pour armoires électriques, interrupteur de porte, blocage de porte, supports de goulotte.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Remarque	Autres possibilités de montage : platines de montage à accrocher, TS 8612.400 Platines de montage, à visser, grand format, TS 8612.410 Platines de montage, à visser, petit format, PS 4532.000 Équerre de montage, PS 4597.000
Convient à	Type de coffret: AE Profondeur: = 300 mm
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	0.8
Poids brut	0.92

© Rittal 2025 2

### Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177687431
E-Number Sweden	E3404334
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3