

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2435.000

Poignée Ergoform-S

État: 24/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2435.000 - Poignée Ergoform-S

Pour la transformation avec d'autres systèmes de fermeture comme les serrures semi-cylindriques, les serrures de sécurité, etc.

Caractéristiques

Référence	SZ 2435.000
Modèle	standard
Description produit	La poignée déverrouillée s'ouvre en basculant vers l'avant puis elle est pivotée pour ouvrir le verrouillage.
Matériaux	Fonte de zinc
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Pour dispositifs de verrouillage modèle A, le montage de serrures semi-cylindriques d'une longueur totale de 40 ou 45 mm (conformément à la norme DIN 18 252) ou de serrures et boutons-pression d'une longueur de 40 mm
Convient au type d'enveloppe	AE avec fermeture à trois points Base AE avec fermeture à trois points Coffret mural AE avec fermeture à trois points Parties inférieures TP Pupitre monobloc TP porte de pupitre Pupitre universel TP Coffrets AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable Base AE avec fermeture à trois points en acier inoxydable Pupitre monobloc - porte de pupitre en acier inoxydable TE
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.5
Poids brut	0.54
Numéro du tarif douanier	83024110
EAN	4028177023024

Caractéristiques

ETIM 9 EC000327

ETIM 8 EC000327

ECLASS 8.0 27409217