


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2500.520

Câble de raccordement

État: 19/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2500.520 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SZ 2500.520 |
| Modèle | Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle) |
| Description produit | Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes. |
| Couleur | Orange |
| Longueur | 3 000 mm |
| Normes | Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2 |
| Dimensions | Longueur: 3.000 mm |
| Tension nominale | 100 V - 240 V, 1~, 60 Hz |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,26 kg |
| Poids brut | 0,267 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| ETIM 9 | EC002567 |
| ETIM 8 | EC000458 |
| ECLASS 8.0 | 27060402 |
| Description produit | SZ Câbles de raccordement, pour alimentation, 2 pôles, 100-240 V, longueur : 3000 mm, UL |

Approbation

| | |
|--------------|------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
| Explications | Déclaration fabricant |