
# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# SZ 2500.520 Câble de raccordement

État: 2/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



### SZ 2500.520 - Câble de raccordement

Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.

#### Caractéristiques

Référence	SZ 2500.520
Modèle	Alimentation, 2 pôles (avec prise femelle, sans prise mâle)
Description produit	Pour le raccordement rapide et simple des lampes à diodes.
Couleur	Orange
Longueur	3½ 000mm
Normes	Câbles de raccordement au réseau : AVLV2 Connecteurs de raccordement au réseau : ECBT2
Dimensions	Longueur: 3.000 mm
Tension nominale	100 V - 240 V, 1~, 60 Hz
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.26
Poids brut	0.267
Numéro du tarif douanier	85444290
EAN	4028177921207
E-Number Sweden	E3465309
ETIM 9	EC002567
ETIM 8	EC000458
ECLASS 8.0	27060402

## **Approbation**

Approbation	UR + C-UR (recognized)

© Rittal 2025 2

# Approbation

Explications

Déclaration fabricant

© Rittal 2025 3