Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SZ 2537.010 Mini-poignée Confort

État: 6/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SZ 2537.010 - Mini-poignée Confort pour AE avec verrouillage

Pour le montage de dispositifs de verrouillage ainsi que de serrures et boutons-pression d'une longueur jusqu'à 26,5 mm.

Caractéristiques

Référence	SZ 2537.010
Modèle	Pour dispositifs de verrouillage
Description produit	Préparée pour le montage des dispositifs de verrouillage ou pour le montage des serrures semi-cylindriques usuelles du commerce de 40 ou 45 mm ainsi que des serrures de sécurité et des dispositifs à bouton-poussoir.
Matériau	Fonte de zinc
Couleur	RAL 7035
Possibilités de montage	Montage de la poignée verticalement à partir d'une hauteur de coffret de 380 mm Montage de la poignée horizontalement à partir d'une largeur de coffret de 300 mm La mini-poignée Confort ne peut être montée qu'horizontalement au niveau du point de fermeture inférieur à partir d'une hauteur de coffret de 500 mm À partir d'une hauteur de coffret de 600 mm, la mini-poignée Confort peut être montée à la verticale au niveau du point de fermeture inférieur et pivoter de 180°
Convient au type d'enveloppe	AE avec verrouillage Coffret mural AE avec verrouillage Base AE avec verrouillage
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.48
Poids brut	0.5
Numéro du tarif douanier	83024110

© Rittal 2025

Caractéristiques

EAN	4028177626645
ETIM 9	EC000327
ETIM 8	EC000327
ECLASS 8.0	27189266

© Rittal 2025 3