


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2573.000

Joint de compression élastique

État: 22/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2573.000 - Joint de compression élastique

Pour l'étanchéité de l'introduction des câbles entre les tôles de fond, particulièrement adaptés pour des sections de câbles identiques.

Caractéristiques

Référence	SZ 2573.000
Description produit	Pour étanchéifier le passage de câbles entre les plaques passe-câbles. Convient particulièrement aux câbles de sections identiques.
Matériau	Mousse de polyuréthane Section : 30 x 30 mm
Longueur	3 m
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: TS Type de coffret: TP
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55 sous réserve de montage approprié
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,11 kg
Poids brut	0,133 kg
Numéro du tarif douanier	40169997
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	SZ Joint de compression élastique, longueur : 3000 mm