

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# FT 2730.010

## Fenêtres vitrées

État: 14/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2730.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.



## Caractéristiques

Référence	FT 2730.010
Modèle	Profilé de 30 mm
Description produit	Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Matériau	Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Composition de la livraison	Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54
Pour référence(s)	1039.000 1339.000 1009.000
Convient à	Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 380 mm
Dimensions	Largeur: 597 mm Hauteur: 377 mm Profondeur: 36 mm

# Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 317 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	32 mm
Surface visible	Largeur: 537 mm Hauteur: 317 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,6 kg
Poids brut	2,72 kg
Numéro du tarif douanier	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	FT Fenêtre vitrée, LHP : 597x377x36 mm, pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces