### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





## FT 2733.010 Fenêtres vitrées

État: 30/10/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2733.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.







#### Caractéristiques

FT 2733.010
Profilé de 30 mm
Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
IP 54
1050.000 1350.000 1007.000
Type de coffret: AX Largeur: = 500 mm Hauteur: = 500 mm
Largeur: 497 mm Hauteur: 497 mm Profondeur: 36 mm

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 437 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 437 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	32 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.68
Poids brut	2.88
Numéro du tarif douanier	76101000
EAN	4028177938496
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3