Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





FT 2762.010 Fenêtres vitrées

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



FT 2762.010 - Fenêtres vitrées pour coffrets électriques AX

Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.







Caractéristiques

FT 2762.010
Profilé de 60 mm
Pour le montage sur coffrets AX à la place de la porte et sur des surfaces.
Cadre : aluminium anodisé incolore Vitre : verre acrylique
Bouton-verrou en plastique avec serrure pour clé N° 3524 E inclus
IP 54
1012.000 1076.000 1376.000
Type de coffret: AX Largeur: = 600 mm Hauteur: = 760 mm
Largeur: 597 mm Hauteur: 757 mm Profondeur: 62 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Surface visible	Largeur de fenêtre vitrée: 537 mm Hauteur de fenêtre vitrée: 697 mm
Profondeur de construction pour composants (max.)	58 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.482
Poids brut	4.682
Numéro du tarif douanier	76101000
EAN	4028177938595
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3