

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2899.200

Raccords cannelés

État: 16/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2899.200 - Raccords cannelés Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur

Couper simplement le niveau en fonction du diamètre de câble pour son introduction.



Caractéristiques

| | |
|---|--|
| Référence | SZ 2899.200 |
| Description produit | Avant d'introduire le câble, sectionner la raccord en fonction du diamètre du câble. |
| Domaines d'application | Pour parois de 1,5 à 4,5 mm d'épaisseur |
| Matériau | Tétine / revêtement : élastomère thermoplastique |
| Dimensions | Filetage: M20 |
| Pour épaisseur de panneau (max.) | 1,5 - 4,5 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 54 avec une introduction des câbles appropriée |
| Pour diamètres de câbles | 5 - 16 mm |
| Unité d'emballage | 100 p. |
| Poids net | 0.2 |
| Poids brut | 0.252 |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| EAN | 4028177389601 |
| ETIM 9 | EC000879 |
| ETIM 8 | EC000879 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27069216