

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115

Ventilateurs internes

État: 28/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Ventilateurs internes

Pour éviter les points chauds à l'intérieur de l'armoire et pour renforcer la circulation d'air des composants de climatisation actifs



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | SK 3108.115 |
| Description produit | Pour empêcher la formation de nids de chaleur et pour renforcer le guidage de l'air des composants de climatisation actifs de l'armoire électrique. Réglable sur deux axes. Fixation sur les profilés de l'ossature. Possibilité d'installer plusieurs ventilateurs en cascade en utilisant le bornier à serrage rapide. |
| Composition de la livraison | Unité complète prête à être raccordée avec ventilateur axial Dispositif de pivotement à enclencher Matériel de fixation |
| Tension nominale | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Puissance nominale Pel | Pour 50 Hz: 19 W Pour 60 Hz: 18 W |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,24 A Pour 60 Hz: 0,23 A |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0,96 kg |
| Poids brut | 1,136 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|------------------------------|
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | Ventilateur intérieur - 115V |

Approbation

| | |
|--------------|---------------------------|
| Explications | Déclaration de conformité |
|--------------|---------------------------|
