Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3148.007 Ventilateurs de toit, aération de toit

État: 18/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3148.007 - Ventilateurs de toit, aération de toit

Montage dans toutes les surfaces de toit suffisamment grandes, débit d'air 360 m3/h.

Caractéristiques

| Référence | SK 3148.007 |
|---|--|
| Modèle | sans ventilateur |
| Product modification | Les découpes de montage ne sont pas identiques. Le cadre d'adaptation 5050.700 est nécessaire en cas de réutilisation du toit |
| Matériau | Tôle d'acier laquée |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Joints d'étanchéité et matériel de fixation Gabarit de perçage |
| Dimensions | Largeur: 420 mm Hauteur: 65 mm Profondeur: 340 mm |
| Découpe de montage | Largeur de découpe: 345 mm Profondeur de découpe: 265 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 43 |
| Remarque | En utilisant en plus le support de filtre avec cartouche filtrante, le ventilateur de toit 3148.007 atteint l'indice de protection IP 44 |
| Plage de température de fonctionnement | -10 °C60 °C |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2.644 |
| Poids brut | 2.844 |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177165335 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| | |

© Rittal 2025 2