

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3171.105

Cartouche filtrante non tissée

État: 1/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3171.105 - Cartouche filtrante non tissée

Cartouches filtrantes de rechange pour ventilateurs de toit, ventilateurs à filtre ou climatiseurs thermoélectriques pour une protection efficace des composants de l'armoire électrique contre la saleté, la poussière et à l'eau.

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---|
| Référence | SK 3171.105 |
| Modèle | Pour ventilateurs à filtre |
| Description produit | En fibres mélées non-tissées à texture progressive. Résistance thermique jusqu'à 100 °C, autoextinguible catégorie F1 selon la norme DIN 53 438. Face air poussiéreux : structure ouverte. Face air propre : structure fermée. Filtrage fiable de pratiquement toutes les poussières d'un diamètre supérieur à 10 µm. |
| Matériaux | Fibre chimique |
| Remarque | Ne convient pas à l'utilisation dans les ventilateurs à filtre CEM. |
| Pour référence(s) | 3239.... |
| Dimensions | Largeur: 173 mm Hauteur: 173 mm Profondeur: 17 mm |
| Catégories de filtration | selon la norme EN 779: G3 selon la norme EN ISO 16890: ISO Coarse 50 % |
| Unité d'emballage | 50 p. |
| Poids net | 0.65 |
| Poids brut | 0.76 |
| Numéro du tarif douanier | 56039390 |
| EAN | 4028177695559 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approbation

| | |
|-------------|------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) |
| Certificats | EAC |