


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3201.990 Kit de raccordement

État: 11/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3201.990 - Kit de raccordement pour échangeurs thermiques air - eau

Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit.

## Caractéristiques

Référence	SK 3201.990
Description produit	Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit. Les tuyaux résistant à la pression peuvent être coupés sur mesure en fonction de l'utilisation.
Matériau	Conduites d'eau en EPDM/laiton
Composition de la livraison	Tuyau de sortie d'eau Tuyau d'entrée d'eau avec régulateur de débit pour la régulation du débit (plage de réglage de 3 à 12 l/min) Matériel de fixation
Longueur	3 600 mm
Connexion hydraulique	Taraudage G 3/8"
Pour référence(s)	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0 3375.XX0
Dimensions	Longueur: 3.600 mm
Pression de régime tolérée (p max.)	1: 10 bar
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4 kg
Poids brut	4,58 kg
Numéro du tarif douanier	85444290

# Caractéristiques

---

ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Description produit	Kit de raccordement échangeur air-eau

---