


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3201.990

Kit de raccordement

État: 18/01/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3201.990 - Kit de raccordement pour échangeurs thermiques air - eau

Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit.

Caractéristiques

Référence	SK 3201.990
Description produit	Pour la pose fiable des connexions hydrauliques et la régulation du débit. Les tuyaux résistant à la pression peuvent être coupés sur mesure en fonction de l'utilisation.
Matériaux	Conduites d'eau en EPDM/laiton
Composition de la livraison	Tuyau de sortie d'eau Tuyau d'entrée d'eau avec régulateur de débit pour la régulation du débit (plage de réglage de 3 à 12 l/min) Matériel de fixation
Longueur	3 600mm
Connexion hydraulique	Taraudage G 3/8"
Pour référence(s)	3209.XX0 3210.XX0 3216.480 3363.XX0 3364.XX0 3373.XX0 3374.XX0 3375.XX0
Dimensions	Longueur: 3.600 mm
Pression de régime tolérée (p max.)	1 - 10 bar
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4
Poids brut	4.58
Numéro du tarif douanier	85444290

Caractéristiques

EAN	4028177709270
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704

Approbation

Certificats	EAC
-------------	-----