Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SK 3301.380 Cloisonnement vertical

État: 7/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3301.380 - Cloisonnement vertical pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

Caractéristiques

Référence	SK 3301.380
Modèle	Auto-collant sur un côté
Description produit	Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
Matériau	Joint mousse polyuréthane Ignifuge selon UL 94 (HF1)
Couleur	Anthracite
Pour l'étanchéité entre	Panneau latéral et niveau 19"
Dimensions	Largeur: 84 mm Hauteur: 1.910 mm Profondeur: 84 mm
Convient à	Largeur: 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.402
Poids brut	0.502
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177507975
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 2