

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3301.390**

**Cloisonnement vertical**

État: 2/04/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3301.390 - Cloisonnement vertical pour baies réseaux et serveurs TS IT

Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du niveau 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.

## Caractéristiques

Référence	SK 3301.390
Modèle	Auto-collant sur un côté
Description produit	Pour bloquer le flux d'air à gauche et à droite du plan de montage 19" pour une hauteur de baie de 2 000 mm.
Matériau	Joint mousse polyuréthane Ignifuge selon UL 94 (HF1)
Couleur	Anthracite
Pour l'étanchéité entre	Panneau latéral et niveau 19"
Dimensions	Largeur: 184 mm Hauteur: 1.910 mm Profondeur: 84 mm
Convient à	Largeur: 800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,818 kg
Poids brut	0,918 kg
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Cloisonnement vertical étanche