Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.



SK 3312.805 Toit

État: 11/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



SK 3312.805 - Toit pour climatiseur Blue e+ IT pour montage sur le toit

Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire.

Caractéristiques

Référence	SK 3312.805	
Description produit	Pour le montage du climatiseur pour montage sur le toit. La découpe dans le toit en tôle est placée de telle manière que le climatiseur pour montage sur le toit se trouve au milieu de l'armoire	
Matériau	Tôle d'acier	
Finition	Laqué	
Couleur	RAL 7035	
Consigne de montage	Le matériel de fixation du toit plein disponible doit être utilisé pour le montage L'évaporateur automatique des condensats référence SK 3355.720 ne peut pas être utilisée pour cause de collision avec le plan de montage 19 pouces. L'évacuation des condensats doit se faire via le tuyau fourni.	
Pour référence(s)	3312.800 3185.730	
Convient à	Type de coffret: VX IT VX Largeur: = 800 mm Profondeur: = 800 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	4	
Poids brut	5.6	
EAN	4028177958401	
ETIM 9	EC000744	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ETIM 8	EC000744	
ECLASS 8.0	27182405	

© Rittal 2025 3