


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3329.104

Climatiseurs latéraux

État: 20/07/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](https://www.rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3329.104 - Climatiseurs latéraux avec régulateur Basic

Climatiseurs pour montage latéral de puissance frigorifique de 500 W à 4000 W, avec régulateur Basic intégré de série, revêtement anti-encrassement RiNano sur le condenseur et évaporation automatique des condensats.

Caractéristiques

Référence	SK 3329.104
Composition de la livraison	Câblé, prêt pour le raccordement Gabarit de perçage Matériel de fixation
Modèle	montage latéral
Indice de protection IP selon CEI 60 529	Circuit externe IP 34 Circuit interne IP 54
Fluide frigorigène / agent de refroidissement	Fluide frigorigène: R134a Quantité: 0 kg
Régulation de la température	Régulateur Basic (réglage usine +35 °C)
Plage de température de fonctionnement	20 °C...55 °C
Plage de réglage	30 °C...55 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	68.4
Poids brut	72
EAN	4028177389434
ECLASS 8.0	27180704

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)
-------------	--

Approbation

Certificats

EAC

Explications

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité UK