

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3340.230

Tiroirs de ventilation 19"

État: 13/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3340.230 - Tiroirs de ventilation 19" Débit d'air 320 - 480 m³/h

Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | SK 3340.230 |
| Description produit | Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur. |
| Couleur | RAL 7035 |
| Composition de la livraison | Unité câblée prête à être raccordée Bornier et matériel de fixation inclus |
| Débit d'air (en soufflage libre) | 320 m ³ /h |
| Tension nominale | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Courant nominal max. | Pour 50 Hz: 0,24 A Pour 60 Hz: 0,22 A |
| Protection amont | Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A |
| Dimensions | Largeur: 482,6 mm Hauteur: 44 mm Profondeur: 200 mm |
| Entraxe des ventilateurs | 85 mm |
| Nombre de ventilateurs | 2 |
| Niveau sonore | Pour 50 Hz: 51 dB(A) |
| Plage de température de fonctionnement | -10 °C...55 °C |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 2,04 kg |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Poids brut | 2,2 kg |
| Numéro du tarif douanier | 84145915 |
| ETIM 9 | EC000320 |
| ETIM 8 | EC000320 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |
| Description produit | Tiroir de Ventilation 19"- 230V - 320 m3/h |

Approbation

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Approbation | UR + C-UR (recognized) VDE |
| Explications | Déclaration de conformité |
