### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# SK 3352.115 Tiroirs de ventilation Vario pour 19"

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# SK 3352.115 - Tiroirs de ventilation Vario pour 19" Débit d'air 320 - 480 m³/h

Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur. Entretien aisé des ventilateurs grâce au cadre de guidage.

#### Caractéristiques

Référence	SK 3352.115
Description produit	Tiroir de ventilation pour l'intégration directe sur les montants 19". L'intégration permet un brassage permanent de l'air dans l'armoire électrique, ce qui évite la formation de nids de chaleur.
Avantages	Entretien et remplacement aisés des ventilateurs grâce au cadre de guidage
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Unité câblée prête à être raccordée Bornier et matériel de fixation inclus
Débit d'air (en soufflage libre)	480 m³/h
Remarque concernant la référence	Délai de livraison sur demande
Tension nominale	110 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 110 V (DC)
Courant nominal max.	Pour 50 Hz: 0,69 A Pour 60 Hz: 0,69 A
Protection amont	Coupe-circuit automatique / dispositif de protection par fusible: 6 A
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 44 mm Profondeur: 200 mm
Entraxe des ventilateurs	105 mm
Nombre de ventilateurs	3
Niveau sonore	Pour 50 Hz: 52 dB(A)

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement	-10 °C55 °C
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.5
Poids brut	2.8
Numéro du tarif douanier	84145915
EAN	4028177041646
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# **Approbation**

Approbation	UR + C-UR (recognized)
	VDE

© Rittal 2025 3