

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240

Pieds de nivellement HD

État: 8/07/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Pieds de nivellement HD

Pieds de nivellement HD pour la réduction des temps de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches et pour la compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | HD 4000.240 |
| Modèle | sans ancrage au sol |
| Avantages | Réduction des durées de nettoyage grâce aux filetages complètement recouverts et totalement étanches Compensation de l'inclinaison du sol jusqu'à un angle de 10° grâce à la base flexible Juxtapositions également possibles sur des sols inclinés grâce à une grande plage de nivellement Homologation selon les standards sanitaires 3-A |
| Matériau | Acier inoxydable AISI 304 (1.4301) |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation et joints d'étanchéité inclus |
| Charge admissible | Max. 7000 N de charge statique par pied de nivellement |
| Dimensions | Filetage: M12 |
| Convient à | Type de coffret: Coffrets électriques HD VX VX SE TS |
| Plage de nivellement | 122 - 175 mm |
| Unité d'emballage | 4 p. |
| Poids net | 2 kg |
| Poids brut | 2,342 kg |
| Numéro du tarif douanier | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ETIM 8 | EC002622 |

Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189263

Description produit

Pied nivellement HD M12 sans ancrage