Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.685 Armoire de grandes dimensions

État: 4/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



HD 4000.685 - Armoire de grandes dimensions HD

Les armoires électriques HD constituent la solution juxtaposable destinée aux zones sensibles sur le plan de l'hygiène qui sont soumises à des nettoyages réguliers.



Caractéristiques

Référence	HD 4000.685
Matériau	Coffret et porte : acier inoxydable AISI 304 (1.4301) Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
	Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 Plaque de montage : tôle d'acier
Finition	Coffret et porte : brossé, grain 400, profondeur de rugosité RA < 0,8 µm
	Plaque de montage : zinguée
	Joint : teinté bleu (RAL 5010)
Composition de la livraison	Plaque passe-câbles et panneau arrière soudés à l'ossature de
	l'armoire
	Porte avec joint inséré
	Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens
	d'ouverture réversible
	Plaque de montage
Options	Châssis inférieurs HD avec pieds de nivellement
Dimensions	Largeur: 600 mm
	Hauteur: 1.800 mm
	Profondeur: 500 mm
Dimensions de la plaque de montage (L x H)	499 mm x 1.696 mm
Angle d'ouverture de la porte	125°

© Rittal 2025

Caractéristiques

IK08
Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
IP 66
IP X9
NEMA 4X
Type 1
Type 3R
Type 4X
Type 12
1 p.
74
76.75
94032080
4028177693586
EC000261
EC000261
27180101
27 100101

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)

© Rittal 2025 3