


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.720

Couteau à ébavurer

État: 18/03/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.720 - Couteau à ébavurer

Utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des arêtes. Lames traitées et affûtées des deux côtés pour un résultat de coupe durable.

Caractéristiques

Référence	AS 4050.720
Modèle	La lame en acier peut être montée de manière axiale ou radiale en fonction du besoin Lame en acier affûtée des deux côtés HSS B30
Description produit	Outil d'ébavurage à utilisation universelle pour l'ébavurage des perçages et des découpes.
Avantages	La lame se place automatiquement en position optimale Longueur réglable du support de lame Maniement aisé Ébavurage aisé Poignée ergonomique
Matériau	Intérieur du manche : plastique rigide Corps du manche : plastique très flexible élastique Support de lame : acier Lame : lame en acier trempé, avec revêtement PVD TiN (nitride de titane)
Couleur	Poignée : noire et rouge
Composition de la livraison	Poignée Support de lames Lame en acier incluse
Ø lame	3 mm
Longueur de lame	47 mm
Diamètre du manche	25 mm
Longueur du manche	110 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,08 kg

Caractéristiques

Poids brut	0,1 kg
Numéro du tarif douanier	82055980
ETIM 9	EC001509
ETIM 8	EC001509
ECLASS 8.0	21040803