


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.738

## Embutos

État: 22/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.738 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4050.738
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériaux	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	gris
Longueur	12 mm
AWG	18
Diamètre interne	2,8 mm
Pour section	0,75 mm <sup>2</sup>
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Pour référence(s)	4051.205 4051.210
Format de livraison	isolés (10 UE de 100 pièces)
Unité d'emballage	1 000p.
Poids net	1
Poids brut	1
Numéro du tarif douanier	85369010
EAN	4028177805064

## Caractéristiques

---

ETIM 9 EC000005

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

## Approbation

---

Approbation UL + C-UL (listed)  
UR