


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.760 Embouts

État: 15/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.760 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|---|
| Référence | AS 4050.760 |
| Description produit | Avec collerette en plastique. |
| Caractéristiques techniques | Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C |
| Matériau | E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène |
| Couleur | orange |
| Longueur | 8 mm |
| AWG | 20 |
| Diamètre interne | 2,6 mm |
| Code couleurs Rittal | Oui |
| Pour section | 0,5 mm ² |
| Remarque | Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée. |
| Normes | AEH DIN 46228 |
| Pour référence(s) | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| Format de livraison | isolés |
| Unité d'emballage | 500 p. |
| Poids net | 0,5 kg |
| Poids brut | 0,036 kg |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Description produit | Embouts pour le sertissage des câbles, 0,5 mm ² , AWG 20, 8 mm, orange, en vrac, 500 pièces |

Approbation

| | |
|-------------|--------------------------|
| Approbation | UL + C-UL (listed) UR |
|-------------|--------------------------|