


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.124 Stabilisateur

État: 10/05/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.124 - Stabilisateur

Support variable réglable pour éviter le risque de basculement en cas de charge dissymétrique. Convient au support d'appareillage à gauche, à droite et à la traverse de montage, verticale.



## Caractéristiques

Référence	AS 4051.124
Description produit	Support variable réglable pour éviter le risque de basculement en cas de charge dissymétrique. Convient au support d'appareillage à gauche, à droite et à la traverse de montage, verticale.
Matériau	Acier
Couleur	RAL 7016
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Charge admissible	Capacité de charge max. 70 kg
Pour référence(s)	4051.100 4051.102 4051.103 4051.106
Dimensions	Largeur: 56 mm Hauteur: 255 mm Profondeur: 37 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,8 kg
Poids brut	1 kg
Numéro du tarif douanier	73269098

# Caractéristiques

---

Description produit

Support variable réglable pour éviter le risque de basculement en cas de charge dissymétrique