

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.537 Embouts

État: 9/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.537 - Embouts sur bande

Avec collerette en plastique.

Caractéristiques

Référence	AS 4051.537
Description produit	Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Couleur	blanc
Longueur	10 mm
AWG	18
Diamètre interne	3,4 mm
Code couleurs Rittal	Oui
Pour section	0,75 mm ²
Multinorm	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Format de livraison	sur bande
Unité d'emballage	4 000 p.
Poids net	4 kg
Poids brut	0,584 kg
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	AS Embouts 0,75 mm ² x 10 mm AWG 20

Approbation

Approbation

UL + C-UL (listed)