


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.732 Embouts

État: 2/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.732 - Embouts en vrac

Avec collerette en plastique.

## Caractéristiques

Référence	AS 4051.732
Description produit	Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques	Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau	E-Cu galvanisé au zinc Collerette en plastique : polypropylène
Longueur	18 mm
AWG	10
Diamètre interne	6,3 mm
Code couleurs DIN	Oui
Remarque	Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles. Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes	AEH DIN 46228
Format de livraison	isolés
Unité d'emballage	100 p.
Poids net	0,1
Numéro du tarif douanier	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Description produit	Embouts pour le sertissage des câbles, 6,0 mm <sup>2</sup> , vert, en vrac, 18 mm

# Approbation

---

Approbation

UL + C-UL (listed)  
UR