

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.020

## Poinçonneuse hydraulique manuelle

État: 8/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.020 - Poinçonneuse hydraulique manuelle

Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.



## Caractéristiques

Référence	AS 4055.020
Modèle	flexible, avec tuyau hydraulique et vérin séparé
Description produit	Pour découpes circulaires, carrées et rectangulaires.
Avantages	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
Matériau	Aluminium
Composition de la livraison	Poinçonneuse hydraulique manuelle Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 11 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique
Activation hydraulique	Trous circulaires jusqu'à Ø 82 mm Trous rectangulaires jusqu'à 46 x 86 mm Force de presse 75 kN Pression de service max. 680 bar/9850 psi Emporte-pièces carré jusqu'à 92 x 92 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	3.4
Poids brut	3.546
Numéro du tarif douanier	84678900
EAN	4028177807921

# Caractéristiques

---

ETIM 9 EC001085

---

ETIM 8 EC001085

---

ECLASS 8.0 21049046