

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.070**

**Coffret poinçonneuse hydraulique  
manuelle M16 - M63**

État: 10/06/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.070 - Coffret poinçonneuse hydraulique manuelle M16 - M63

Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.

## Caractéristiques

Référence	AS 4055.070
Modèle	Ce kit contient les emporte-pièces standard M16 à M63.
Description produit	Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.
Avantages	Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée
Composition de la livraison	Poinçonneuse hydraulique manuelle droite 7 emporte-pièces à interstice avec 3 divisions Vis hydraulique Ø 19 mm Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm Kit douilles entretoises (3 parties) Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

# Caractéristiques

---

Ø trous	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm

---

Pour filetage	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

---

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

---

Poids net	5,3 kg
-----------	--------

---

Poids brut	5,34 kg
------------	---------

---

Numéro du tarif douanier	82034000
--------------------------	----------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

---

Description produit	RAS Coffret poinçonneuse M16-M63
---------------------	----------------------------------