Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.070

Coffret poinçonneuse hydraulique manuelle M16 - M63

État: 3/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



AS 4055.070 - Coffret poinçonneuse hydraulique manuelle M16 - M63

Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm.

Caractéristiques

| Référence | AS 4055.070 |
|-----------------------------|---|
| Modèle | Ce kit contient les emporte-pièces standard M16 à M63. |
| Description produit | Poinçonneuse hydraulique manuelle livrée dans un coffret pratique avec ses emporte-pièces pour tôle d'acier. Épaisseur maximale usinable 2 ou 3 mm. |
| Avantages | Durée de vie prolongée de l'outil grâce à la soupape de surpression intégrée |
| Composition de la livraison | Poinçonneuse hydraulique manuelle droite |
| | 7 emporte-pièces à interstice avec 3 divisions |
| | Vis hydraulique Ø 19 mm |
| | Vis hydraulique Ø 9,5/19 mm |
| | Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm |
| | Kit douilles entretoises (3 parties) |
| | Coffret plastique |
| Matériaux usinables | Tôle d'acier |
| Épaisseur max. tôle d'acier | 2 mm |
| usinable | 2 mm |
| | 2 mm |
| | 3 mm |

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

| Ø trous | 16,2 mm |
|--------------------------|---------------|
| | 20,4 mm |
| | 25,4 mm |
| | 32,5 mm |
| | 40,5 mm |
| | 50,5 mm |
| | 63,5 mm |
| Pour filetage | M16 |
| | M20 |
| | M25 |
| | M32 |
| | M40 |
| | M50 |
| | M63 |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 5.3 |
| Poids brut | 5.34 |
| Numéro du tarif douanier | 82034000 |
| EAN | 4028177807945 |
| ETIM 9 | EC002121 |
| ETIM 8 | EC002121 |
| ECLASS 8.0 | 21049046 |

© Rittal 2025 3