

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.116**

**Emporte-pièce à interstice circulaire**

État: 9/07/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.116 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Référence                                | AS 4055.116  |
| Modèle                                   | Avec 3 divisions   |
| Description produit                      | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon   |
| Matériaux usinables                      | Acier inoxydable   |
| Épaisseur max. acier inoxydable usinable | 2 mm   |
| Ø trous                                  | 16,2 mm  |
| Pour filetage                            | M16  |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes   |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665   |
| Vis de traction (Ø x L)                  | 11,1 x 60 mm   |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 11,1 mm<br>19 cm   |
| Unité d'emballage                        | 1 p.   |
| Poids net                                | 0,043 kg   |
| Poids brut                               | 0,059 kg   |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010   |
| ETIM 9                                   | EC000156   |

# Caractéristiques

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| ETIM 8              | EC000156                                 |
| ECLASS 8.0          | 21049047                                 |
| Description produit | Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 16,2 |

---