


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.120

Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 4/04/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.120 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.120
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon
Matériaux usinables	Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	2 mm
Ø trous	20,4 mm
Pour filetage	M20
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Vis de traction (Ø x L)	11,1 x 60 mm
Vis de traction hydraulique Ø	11,1 mm 19 cm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,077 kg
Poids brut	0,098 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
ETIM 9	EC000156

Caractéristiques

ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Description produit	Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 20,4
