


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.222

## Emporte-pièces circulaires

État: 19/02/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.222 - Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Pour l'estampage de découpes circulaires

## Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Référence                                | AS 4055.222   |
| Modèle                                   | Avec 3 pointes de coupe   |
| Description produit                      | Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.                |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon<br>Vis de traction sans roulement à bille  |
| Matériaux usinables                      | Tôle d'acier  |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable     | 2 mm  |
| Ø trous                                  | 22,5 mm   |
| Remarque                                 | En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes<br>Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661  |
| Vis de traction ( $\emptyset \times L$ ) | 9,5 x 50 mm   |
| Vis de traction hydraulique Ø            | 9,5 mm<br>19 mm   |
| Unité d'emballage                        | 1 p.  |
| Poids net                                | 0,113 kg  |
| Poids brut                               | 0,133 kg  |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010  |
| ETIM 9                                   | EC000156  |
| ETIM 8                                   | EC000156  |

# Caractéristiques

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Description produit

E.-pièc. circ. pr tôle-acier diam. 22,5