

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.472

## Emporte-pièces Sub D

État: 23/12/2025 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.472 - Emporte-pièces Sub D pour tôle d'acier et acier inoxydable

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | AS 4055.472                                                                                                                                                                            |
| Description produit                      | Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique. |
| Avantages                                | Avec éjection latérale pour les chutes<br>Aucun blocage de la matrice<br>Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction.                        |
| Composition de la livraison              | Matrice<br>Poinçon<br>Boulon de traction<br>Contre-écrou<br>Écrous avec roulement à billes<br>Adaptateur hydraulique<br>Coffret plastique                                              |
| Matériaux usinables                      | Tôle d'acier<br>Acier inoxydable                                                                                                                                                       |
| Épaisseur max. acier inoxydable usinable | 1,25 mm                                                                                                                                                                                |
| Épaisseur max. tôle d'acier usinable     | 1,75 mm                                                                                                                                                                                |
| Trous ☐                                  | 41,9 x 11,3 mm                                                                                                                                                                         |
| Unité d'emballage                        | 1 p.                                                                                                                                                                                   |
| Poids net                                | 0.605                                                                                                                                                                                  |
| Poids brut                               | 0.781                                                                                                                                                                                  |
| Numéro du tarif douanier                 | 82073010                                                                                                                                                                               |

# Caractéristiques

|            |               |
|------------|---------------|
| EAN        | 4028177808577 |
| ECLASS 8.0 | 21049047      |