Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.472 Emporte-pièces Sub D

État: 9/05/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



AS 4055.472 - Emporte-pièces Sub D pour tôle d'acier et acier inoxydable

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

Caractéristiques

Référence	AS 4055.472
Description produit	Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages	Avec éjection latérale pour les chutes Aucun blocage de la matrice Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Boulon de traction Contre-écrou Écrous avec roulement à billes Adaptateur hydraulique Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	1,25 mm
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,75 mm
Trous 🛚	41,9 x 11,3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.605
Poids brut	0.781
Numéro du tarif douanier	82073010

© Rittal 2025

Caractéristiques

EAN	4028177808577
ECLASS 8.0	21049047

© Rittal 2025 3