Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AS 4055.474

Emporte-pièces Sub D

État: 31/05/2024 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.474 - Emporte-pièces Sub D pour tôle d'acier et acier inoxydable

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

Caractéristiques

Référence	AS 4055.474
Description produit	Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages	Avec éjection latérale pour les chutes Aucun blocage de la matrice Des axes anti-torsion pour poinçon et matrice sont utilisés comme boulons de traction.
Composition de la livraison	Matrice Poinçon Boulon de traction Contre-écrou Écrous avec roulement à billes Adaptateur hydraulique Coffret plastique
Épaisseur max. acier inoxydable usinable	1 mm
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	1,65 mm
Trous	55,7 x 13,9 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids/UE	0,89 kg
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808591
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047