Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.520 Emporte-pièce à interstice circulaire

État: 11/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



AS 4055.520 - Emporte-pièce à interstice circulaire pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.520	
Modèle	Avec 3 divisions	
Description produit		
Composition de la livraison	Matrice Poinçon	
Matériaux usinables	Tôle d'acier	
Épaisseur max. tôle d'acier usinable	2 mm	
Ø trous	20,4 mm	
Pour filetage	M20	
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable	
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661	
Vis de traction (Ø x L)	9,5 x 50 mm	
Vis de traction hydraulique Ø	9,5 mm 19 mm	
Unité d'emballage	1 p.	
Poids net	0.075	
Poids brut	0.095	
Numéro du tarif douanier	82073010	
EAN	4028177808669	

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3