


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000

Traverse de montage

État: 9/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

TS 4309.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

Référence	TS 4309.000
Description produit	Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Caractéristiques techniques	Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Matériaux	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	390 mm
Convient à la largeur de porte	500 mm
Possibilités de montage VX	En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage VX SE	En largeur de porte 500 mm En profondeur d'armoire 400 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX
Possibilités de montage AX	En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte principale En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX

Caractéristiques

Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable	Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm Dans une hauteur / largeur d'enveloppe de 500 mm
Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester	En largeur de porte 500 mm
Possibilités de montage AX en 3 parties	En profondeur de coffret 573 mm
Possibilités de montage TS	En largeur de porte 500 mm En largeur / profondeur d'armoire 400 mm sur plan de montage intérieur
Possibilités de montage TP	En parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties, dans la hauteur du couvercle de coffret, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD
Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable	En profondeur de socle 500 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE TP AX Coffrets AX en polyester Coffrets muraux AX en 3 parties Largeur/profondeur: 400 mm
Convient à	Socles VX en acier inoxydable
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	3.78
Poids brut	4.1
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177098510

Caractéristiques

ETIM 9 EC002620

ETIM 8 EC002620

ECLASS 8.0 27189261