

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4309.000

Traverse de montage

État: 13/05/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4309.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|---|
| Référence | TS 4309.000 |
| Description produit | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Longueur | 390 mm |
| Convient à la largeur de porte | 500 mm |
| Possibilités de montage VX | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage VX SE | En largeur de porte 500 mm En profondeur d'armoire 400 mm, sur le plan de montage intérieur, en association avec le rail d'adaptation pour compatibilité VX |
| Possibilités de montage AX | En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte principale En largeur de coffret 400 mm et en hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AX |

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une largeur d'enveloppe de 400 mm Dans une hauteur / largeur d'enveloppe de 500 mm |
| Possibilités de montage des coffrets électriques AX en polyester | En largeur de porte 500 mm |
| Possibilités de montage AX en 3 parties | En profondeur de coffret 573 mm |
| Possibilités de montage TS | En largeur de porte 500 mm En largeur / profondeur d'armoire 400 mm sur plan de montage intérieur |
| Possibilités de montage TP | En parties supérieures du pupitre pour construction en 3 parties, dans la hauteur du couvercle de coffret, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD |
| Possibilités de montage socles VX en acier inoxydable | En profondeur de socle 500 mm, en association avec vis à tête ronde empreinte étoile M6 et écrou M6 |
| Convient à | Type de coffret: VX TS VX SE TP AX Coffrets AX en polyester Coffrets muraux AX en 3 parties Largeur/profondeur: 400 mm |
| Convient à | Socles VX en acier inoxydable |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Poids net | 3,78 kg |
| Poids brut | 4,1 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 15,2 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---|
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | TS Traverse de montage, pour armoires électriques TS, VX SE, AX et pupitres TP pour le niveau de montage intérieur : pour L/P : 400 mm, pour largeur de porte : 500 mm, longueur : 390 mm |

Approbation

| | |
|--------------|-----------------|
| Explications | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|