


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 4695.000

Traverse de montage

État: 21/06/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 4695.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.



Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Référence | TS 4695.000 |
| Description produit | Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles. |
| Caractéristiques techniques | Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus |
| Longueur | 440 mm |
| Possibilités de montage VX | En profondeur d'armoire 500 mm |
| Possibilités de montage VX SE | En profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur |
| Possibilités de montage AX | En largeur de porte 500 mm, avec verrouillage En largeur de porte 500 mm, avec système de verrouillage à 3 points, dans la porte secondaire |
| Possibilités de montage des coffrets électrique AX en acier inoxydable | Dans une largeur de porte de 500 mm, dans la porte secondaire, en association avec la bande perforée de porte |

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Possibilités de montage TS | En largeur / profondeur d'armoire 500 mm, sur plan de montage extérieur |
| Possibilités de montage AE | En largeur / hauteur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE |
| Possibilités de montage TP | En partie inférieure du pupitre TP et pupitre droit, en profondeur de coffret 500 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur TP, coffret électrique HD |
| Convient à | Type de coffret: VX TS VX SE TP AX AE Largeur/profondeur: 500 mm |
| Unité d'emballage | 20 p. |
| Poids net | 4,4 kg |
| Poids brut | 4,603 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 21 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ETIM 8 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Description produit | TS Traverse de montage, pour armoires électriques VX, TS, VX SE et pupitres TP, pour le niveau de montage extérieur : pour L/P : 500 mm, longueur : 440 mm |

Approbaton

Approbation

Explications

PCF-declaration