### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





## TS 4697.000 Traverse de montage

État: 3/11/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



# TS 4697.000 - Traverse de montage pour armoires VX, TS, VX SE, pupitres TP et coffrets AX

Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.







#### Caractéristiques

TO 4407 000
TS 4697.000
Pour la fixation aisée de goulottes de câbles, de supports de goulotte, de plastrons de protection, d'équipements de porte, de retenues et de fixations des câbles.
Perforation Ø 4,5 mm au pas de 25 mm
Tôle d'acier
Zinguée
Matériel de fixation inclus
740 mm
En largeur/profondeur d'armoire 800 mm
En largeur/profondeur d'armoire 800 mm
En largeur de porte 800 mm, avec verrouillage
Dans une largeur de porte de 800 mm, avec serrure à came, en association avec les bandeaux perforés de porte
En largeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage extérieur

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Possibilités de montage TS	En largeur / profondeur d'armoire 800 mm, sur plan de montage extérieur
Possibilités de montage AE	En largeur / hauteur de coffret 800 mm, en association avec le rail pour équipement intérieur AE
Possibilités de montage socle VX	En largeur / profondeur de socle 800 mm, aux plaques de socle, er association avec équerre d'équipement des socles
Convient à	Type de coffret: VX TS VX SE PC AX AE Convient à la largeur / profondeur: 800 mm
Convient à	Socles VX
Unité d'emballage	20 p.
Poids net	7.5
Poids brut	7.7
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	29,1 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177108172
E-Number Sweden	E3465253
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3