

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.312

Attaches de juxtaposition

État: 20/01/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.312 - attaches de juxtaposition pour baies VX IT, TS IT

Pour la juxtaposition des baies de la gamme VX IT avec des baies TS IT.



Caractéristiques

Référence	VX 5301.312
Description produit	Pour la juxtaposition des baies de la gamme VX IT avec des baies VX/TS/TS IT.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	zingué
Composition de la livraison	4 attaches de juxtaposition extérieures 2 attaches de juxtaposition intérieures Joint d'étanchéité de juxtaposition, 8 m Matériel de fixation inclus
Remarque	L'indice de protection IP maximal qu'il est possible d'atteindre selon la norme CEI 60 529 est IP 54 Pour atteindre l'indice de protection IP 54, il faut installer en complément l'article « Recouvrement supérieur de juxtaposition pour VX, TS » ainsi qu'une bande d'étanchéité.
Unité d'emballage	6 p.
Poids net	1.14
Poids brut	1.16
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,4 kg CO2 eq (Cat B)

Caractéristiques

Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	76169990
EAN	4028177950818
E-Number Sweden	E7282569
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263