### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5301.423 Porte vitrée en aluminium monobloc

État: 10/12/2025 (La source: rittal.com/fr-fr)



## VX 5301.423 - Porte vitrée en aluminium monobloc pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.



### Caractéristiques

Référence	VX 5301.423
Description produit	En remplacement des portes existantes.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé
	Profil vertical : aluminium anodisé
	Profil horizontal : aluminium, laqué
	Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Couleur	Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal : RAL 9005
	Profilé vertical de couleur argent
Composition de la livraison	Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec
	fermeture de sécurité 3524 E
	3 charnières 180° montées
	Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle
	d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Remarque	Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX IT Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16.142
Poids brut	17.2
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
EAN	4028177955028
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3