


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516

Module de roulettes

État: 1/02/2026 (La source: rittal.com/fr-fr)



FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.516 - Module de roulettes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour un déplacement aisé directement sur le lieu d'implantation, également pour les armoires déjà équipées.

Caractéristiques

Référence	VX 5301.516
Description produit	Pour une utilisation mobile même avec des armoires équipées. Le module de roulettes est vissé directement sur l'ossature de l'armoire sous son cadre de base et il est conçu pour le transport d'armoires équipées sur une surface plane et dans les bâtiments.
Composition de la livraison	1 module de transport avec 2 roulettes orientables 1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 556 mm Hauteur: 79 mm Profondeur: 203 mm
Consigne de montage	La base doit être ouverte aux points de montage
Convient à	Type de coffret: VX: = 600 mm Type de coffret: VX IT
Charge admissible	Charge max. admissible : statique 15 000 N Charge max. admissible : dynamique 10 000 N
Remarque	La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10
Poids brut	10.3
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177952492
E-Number Sweden	E7282570

Caractéristiques

ETIM 9 EC002621

ECLASS 8.0 27189262