

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.010

Déflecteurs d'air

État: 21/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](https://www.ittal.com/fr-fr))

DK 5302.010 - Déflecteurs d'air pour VX IT montant 19" « standard »

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.



Caractéristiques

Référence	DK 5302.010
Avantages	<p>Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique de la climatisation</p> <p>Brosse passe-câbles verticale pour un compartimentage efficace avec des rails de montage intégrés sur le niveau de montage extérieur.</p>
Domaines d'application	<p>Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.</p>
Matériau	<p>Tôle d'acier</p> <p>Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB</p> <p>Brosse passe-câbles à fibres : plastique PA6 sans halogènes</p> <p>Corps de fixation des brosses passe-câbles : plastique PVC avec halogènes</p> <p>Face avant pleine : plastique, tenue au feu : autoextinguible, selon la norme UL 94 HB, sans halogènes</p>
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	2 caches verticaux 2 caches horizontaux 4 brosses passe-câbles 4 pièces de joint mousse polyuréthane Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière. Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant. Les découpes de montage 19" intégrées aux surfaces d'étanchéité peuvent soit être fermées via les faces avant pleines jointes soit être utilisées pour l'installation d'autres composants ou pour le guidage de câbles. Observez la composition de la livraison spécifique à la référence du produit.
Convient à	Largeur: = 600 mm Hauteur: = 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.001
Poids brut	0.001
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177955257
E-Number Sweden	E7282582
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272