

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.016

### Déflecteurs d'air

État: 31/01/2026 (La source: [ittal.com/fr-fr](http://ittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.016 - Déflecteurs d'air pour VX IT montant 19" « standard »

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.



## Caractéristiques

Référence	DK 5302.016
Avantages	<p>Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique de la climatisation</p> <p>Brosse passe-câbles verticale pour un compartimentage efficace avec des rails de montage intégrés sur le niveau de montage extérieur.</p>
Domaines d'application	Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
Matériaux	<p>Tôle d'acier</p> <p>Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène</p> <p>Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB</p>
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	<p>2 caches verticaux</p> <p>2 caches horizontaux</p> <p>4 brosses passe-câbles</p> <p>4 pièces de joint mousse polyuréthane</p> <p>Matériel de fixation inclus</p>

# Caractéristiques

Consigne de montage	Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière. Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant. Les découpes de montage 19" intégrées aux surfaces d'étanchéité peuvent soit être fermées via les faces avant pleines jointes soit être utilisées pour l'installation d'autres composants ou pour le guidage de câbles. Observez la composition de la livraison spécifique à la référence du produit.
Convient à	Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.06
Poids brut	2.66
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	10,1 kg CO <sub>2</sub> eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177955318
E-Number Sweden	E7282588
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272