



VX 5302.033 - Glissière, 2 U, montage fixe, pour charges lourdes pour baies VX IT

Pour le montage entre un plan de montage avant et arrière pour montants 19" standard et montants 19" dynamic dans la VX IT.



Caractéristiques

Référence	VX 5302.033
Description produit	Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement.
Avantages	Accrochage aisé dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19"
Domaines d'application	Pour la fixation entre les plans de montage 19" avant et arrière Pour soutenir les équipements lourds
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Charge admissible	2000 N statique
Remarque	Surface portante effective par côté : 35 mm
Possibilités de montage	pour montant 19" « standard » : écartement entre les surfaces 620 / 645 mm pour montant 19" « dynamic » : écartement entre les surfaces 600 / 625 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	2,18 kg

Caractéristiques

Poids brut	2,18 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	8,3 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	VX IT Glissière 2U 620/645mm, 200kg