

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.043

# Goulotte de câbles réglable en profondeur

État: 10/02/2026 (La source: [rittal.com/fr-fr](http://rittal.com/fr-fr))



FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.043 - Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.

## Caractéristiques

|   |   |
|---|---|
| Référence   | DK 5302.043   |
| Description produit                                   | Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.   |
| Matériaux   | Tôle d'acier  |
| Finition  | Laqué   |
| Couleur   | RAL 9005  |
| Composition de la livraison                           | Matériel de fixation inclus   |
| Possibilités de montage                               | Montants VX IT standard<br>Montants TX CableNet<br>Montants TS IT   |
| Installation position in 19" area                     | VX IT standard : min. 510 mm - max. 710 mm, avec fixation alternative 415 mm - 615 mm<br>TX CableNet : min. 510 mm - max. 710 mm, avec fixation alternative 415 mm - 615 mm<br>TS IT : min. 510 mm - max. 710 mm, avec fixation alternative 415 mm - 615 mm |
| Longueur  | 350: 550 mm   |
| Unité d'emballage                                     | 1 p.  |
| Poids net   | 1.74  |
| Poids brut  | 1.94  |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)                 | 7,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit   |
| Numéro du tarif douanier                              | 94039910  |

# Caractéristiques

---

EAN 4028177952683

---

ETIM 9 EC000322

---

ECLASS 8.0 27400604